

Puissance et liberté d'écoute

Beltone Boost Max offre l'expérience auditive la plus complète

Puissance et son précis

Beltone Boost Max™

Beltone Boost Max est actuellement l'aide auditive la plus récente et la plus avancée technologiquement pour les personnes souffrant de pertes auditives sévères à profondes. Elle offre une amplification puissante, une qualité sonore exceptionnelle et une connectivité sans faille. Avec Beltone Remote Care et l'application Beltone HearMax, Beltone Boost

Max offre un plus grand sentiment de liberté et de contrôle.



Puissance et assistance

Beltone Remote Care™

Après la première adaptation en cabine, la technologie Beltone Remote Care vous donne la possibilité d'offrir à vos patients un suivi approfondi de leur audition grâce aux réglages à distance. Cela signifie que vous gagnerez du temps en cabine et que vos patients pourront profiter pleinement de la vie - tout en gardant le contrôle de leur audition, où qu'ils soient.



Puissance et connectivité

Beltone Direct Line™

Gamme d'accessoires sans fil

Vos patients restent connectés à tous leurs appareils préférés (télévision, téléphone...) sans aucun dispositif autour du cou.



Puissance et maîtrise de son aide auditive

Beltone HearMax™ app

L'application Beltone HearMax offre une façon simple et discrète de contrôler les aides auditives. Il suffit de télécharger l'application gratuite pour ajuster le volume ou choisir le programme d'écoute des aides auditives, et ce directement depuis un iPhone, iPad ou depuis un smartphone Android.



Siège France

GN Hearing SAS

1 place des Etats-Unis

Bâtiment Liège, Zone SILIC

94150 Rungis

Tel.: + 33 1 75 37 70 00


Web: www.beltone.fr

© 2017 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. Beltone est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch et FaceTime sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc., enregistrée aux U.S. et dans d'autres pays. Android, Google Play et les logos Google Play sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir du travail créé et partagé par Google et utilisé conformément aux termes décrits dans la Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. La dénomination commerciale et les logos Bluetooth sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc. Novembre 2017. Dispositif médical de classe IIa, remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement le manuel d'utilisation. Fabricant : GN Hearing SAS. RCS 509689915. FR 72509689915



L'aide auditive à toute épreuve

Données techniques Beltone Boost Max



Beltone Boost Max™



Made for iPod iPhone iPad



Données techniques

Grâce à sa haute puissance, sa connectivité avancée et la mise à jour des réglages à distance, Beltone Boost Max offre aux utilisateurs présentant une perte auditive sévère à profonde la possibilité de rester connectés tout en profitant d'une excellente qualité sonore.

		BOOST MAX 17	BOOST MAX 9	BOOST MAX 6
Restauration de l'audition	Compression WRDC	Rapid 17	Rapid 14	Rapid 12
Fonction de base	Activation retardée	✓	✓	✓
Intelligibilité de la parole	CrossLink Directionality avec Personal Sound ID™ 2	✓		
	Directivité binaurale "CrossLink Directionality"		✓	
	Personal Sound ID™ 2	✓		
	Spatial Directionality	✓	✓	✓
	Directivité adaptative points d'atténuation	15 + Smart Beam	9 + Smart Beam	6
Options de directivités	Directivité fixe	Hypercardioïde	Hypercardioïde	Hypercardioïde
	Directivité à commutation automatique directionnel/omni	Speech Spotter Pro	Speech Spotter Pro	Speech Spotter Basic
	Largeur de faisceau directionnel réglable	Faisceau automatique "Smart Beam Steering"	Faisceau automatique "Smart Beam Steering"	Faisceau fixe (large)
	Directivité avec séparation fréquentielle	Point de flexion fréquentiel paramétrable	Point de flexion fréquentiel paramétrable	Point de flexion fréquentiel
Protection	HPF ⁸⁰ NanoBlock Coating	✓	✓	✓
Datalogging	Datalogging	✓	✓	✓
Connectivités 2.4 GHz	TV Link 2, myPAL Pro, Phone Link 2, Remote Control 2	✓	✓	✓
Réglage	Adaptation sans fil avec Noah Link Wireless	✓	✓	✓
	NOAH Link, Speedlink™, Hi-Pro	✓	✓	✓
	Logiciel d'adaptation Solus Max 1.1	✓	✓	✓
Suivi à distance / mises à jour logiciel	Beltone Remote Care	✓	✓	✓
Confort d'écoute	Programmes environnementaux	4	4	4
	Réducteur de bruit - nombre de choix	Sound Cleaner Pro, 5	Sound Cleaner, 4	Sound Cleaner, 3
	Anti-larsen pré-calibré "Safeguard Feedback Control"	✓	✓	✓
	Anti-larsen - Nombre de choix	Feedback Eraser + WhistleStop, 5	Feedback Eraser, 4	Feedback Eraser, 3
	Réducteur de bruits faibles (expanseur) - Nombre de canaux	Silencer, 17	Silencer, 14	Silencer, 12
	Réducteur de bruit de vent - nombre de choix	4	3	2
	Compression fréquentielle	Sound Shifter	Sound Shifter	Sound Shifter
	Suramplification des graves (écouteur UP uniquement)	✓	✓	✓
	Adaptation progressive des gains	Synchronized Satisfy	Synchronized Satisfy	Synchronized Satisfy
	Classification environnementale - Environnements	Smart Gain Pro, 7	Smart Gain, 7	
	Fonctions supplémentaires	Communication inter-appareils	✓	✓
Gestion asymétrique du téléphone		✓	✓	✓
Anti-larsen		✓	✓	✓
Alertes musicales		✓	✓	✓
Commutation Auto-Phone		✓	✓	✓
Générateur de sons Tinnitus Breaker Pro		✓	✓	✓
Conçu pour iPhone (MFI)		✓	✓	✓
Application Beltone HearMax		✓	✓	✓
Application Beltone SmartRemote (Phone Link 2 nécessaire)		✓	✓	✓
Tarifs H.T			1239	1099

Beltone Boost Max



TYPE DE PRODUIT	PUISSANT	SURPUISSANT
Modèle	BBM86-DW HP	BBM95-DW
Plage d'application		
	Bande passante (DIN 45605), simulateur d'oreille, en dB	100-5960
Bande passante (DIN 45605), coupleur 2cc, en dB	100-4740	100 - 5860
Connectivité sans fil 2.4 GHz	✓	✓
Gain maximum (CEI 118-0), dB	80	86
Gain maximum (CEI 118-7), coupleur 2cc, dB	73	83
Sortie maximale (CEI 118-0)	140	145
Sortie maximale (CEI 118-7), coupleur 2cc, dB	132	141
Type de pile	13	675
Bouton sélecteur de programme	✓	✓
Commande de volume	✓	✓
Bobine téléphonique	✓	✓
Entrée audio DAI	✓	✓
Suivi à distance (Remote Care)	✓	
BOOST MAX 17	✓	✓
BOOST MAX 9	✓	✓
BOOST MAX 6	✓	✓

