



	COUPLEUR 2CC		SIMULATEUR D'OREILLE	
	CICP	CICx	CICP	CICx
OSPL 90, crête (dB SPL)	117	109	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	110	101	118	108
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	112	102	-	-
Gain maximum, crête (dB)	48	43	58	53
Gain maximum, 1600 Hz (dB)	41	33	49	40
HFA Gain maximum (dB)	43	35	-	-
Gain test de référence (dB)	33	24	42	33
Sélecteur de programme	○**	○**	○**	○**
Contrôle de volume	**	**	**	**
Bobine téléphonique	-	-	-	-
Détection automatique du téléphone	-	-	-	-
Type de pile	10	10	10	10
Système microphone	omni	omni	omni	omni
Télécommande RC-N	○	○	○	○
SoundGate 3 (Bluetooth®)	○	○	○	○
SoundGate Mic	○	○	○	○
Adaptateur Télévision 2	○	○	○	○
Adaptateur Téléphone 2	○	○	○	○

○ en option

"2cc" se réfère à un coupleur normalisé CEI 60318-5. "Simulateur d'oreille" se réfère à un coupleur selon la norme CEI 60318-4. Versions appliquées : CEI 60118-7:2005, CEI 60118-0:1994 et ANSI S3.22:2009.

** Le bouton-poussoir peut être programmé pour le contrôle du volume.